

## Casa di Riposo Mosca

Gubbio (PG)

Residenza protetta  
per anziani  
77 posti letto



Impianto invisibile  
Dettaglio della  
pavimentazione  
storica in ingresso,  
dove è stato  
posato il loop del  
segnalatore IS75 per  
il controllo varchi



2014

### DOTAZIONE SICUREZZA ALZHEIMER integrato con cercapersone

#### Controllo varchi "Localizza"

- 1 unità principale di chiamata infermiera NurseCall
- 3 segnalatori di rilevamento di cui uno ad anello filare (IS75) sulla porta di accesso principale, e due con antenne in ferrite (IS76) su porte interne
- 3 trasmettitori da polso S37L per gli ospiti monitorati
- 5 dispositivi di riscontro chiamata a magnete, portatili, per lo staff

#### Cercapersone i-Page

- 1 sistema i-Page Multitone
- 5 ricevitori WP impermeabili

## Esigenze

Soluzione di controllo varchi per la protezione di ospiti malati di Alzheimer e soggetti a wandering con pericolo di fuga. Un sistema che, in caso di rischio, permetta di allertare subito il personale anche in movimento.

Tre gli accessi da presidiare, ossia l'ingresso principale e due porte interne della Casa, con una dotazione veloce da installare e priva di cablaggi.

Requisito importante: vincolo conservativo per le parti storiche della struttura, in particolare la pavimentazione medievale all'ingresso.



Trasmettitore-localizzatore S37L e magnete di riscontro chiamata



Segnalatori IS75 (con loop)

IS76 con antenna



## Soluzione

Sistema Localizza Bosch interamente via radio e senza fili, abbinato a cercapersone i-Page Multitone.

Il trasmettitore-localizzatore da polso destinato agli ospiti monitorati ha cinturino antistrappo e copertura radio fino a 300 m: basta che la persona si avvicini al varco controllato e scatta l'allarme con localizzazione immediata. La segnalazione giunge alla centrale NurseCall e viene trasmessa istantaneamente ai cercapersone degli operatori.

Ai varchi da presidiare, segnalatori ad anello filare (loop) e ad antenna che rilevano il passaggio dei dispositivi S37L.

Sul pavimento storico all'ingresso, a lisca di pesce, si è operato lungo le fughe per la posa interrata del loop, che risulta invisibile (intervento eseguito dall'azienda edile già incaricata di una ristrutturazione in corso).

Per le 2 porte interne attrezzate, in un caso si è predisposto il sistema perché l'allarme si attivi solo quando la porta rimane aperta.

## Vantaggi

### Sicurezza e praticità

Il piccolo magnete portatile in dotazione allo staff azzera l'allarme sul dispositivo dell'assistito, assicurando l'effettivo riscontro di ogni singola segnalazione e offrendo comodità operativa per gli operatori.

La possibilità di **attivare il sistema solo quando sussiste un pericolo reale**, cioè un dato accesso è aperto e varcabile, elimina il disturbo di inutili falsi allarmi.

### Flessibilità e convenienza

Localizza è una soluzione sempre commisurabile alle effettive esigenze di ogni struttura, piccola o grande.

È sempre espandibile nel tempo con adattamenti successivi, agevolando la programmazione più conveniente degli interventi e della spesa.